

	Випрямні діоди 1N914 - 3 шт. Транзистори PNP 2N3906 - 3 шт. Транзистори NPN 2N3906 - 3 шт. Котушка 200 витків; котушки 300 та 600 витків Трансформатор 220 В AC → 6 В AC Електродвигун постійного струму 3 В Лампа розжарювання 2,5 В Батарея гальванічних елементів 3 В Динамік 3 В Провідники й з'єднання: прямі (4 шт.); кутові з клемою (4 шт.); кутові (4 шт.); кутові з клемою (4 шт.); Т-подібні (4 шт.); Т-подібні з клемою (4 шт.); Х-подібні (2 шт.); Х-подібні з клемою (2 шт.) Дві клеми для підключення амперметра Коробка для зберігання <u>3. Набір учня (Фізика, електрика з джерелом живлення) - 1 шт.</u> Учні використовують його для експериментів з електрики та магнетизму, навчаються складати електричні кола й досліджують роботу різних схем. Комплектація: Панель для складання електричних схем Лампа 2,5 В 0,3 А - 2 шт.; лампа 6,2 В 0,5 А - 2 шт.; лампа 12 В 0,1 А - 2 шт. З'єднувальні дроти: червоні 25 см (2 шт.), червоний 50 см; чорні 25 см (2 шт.), чорний 50 см Затискачі - 10 шт. Модуль джерела струму 1,2 В - 2 шт. Модуль лампочки 12 В - 4 шт. Модуль кнопкового перемикача; модуль тумблера Модулі резисторів: 100 Ом, 220 Ом, 470 Ом, 1 кОм, 4,7 кОм, 10 кОм (по 2 шт. кожен) Модулі конденсаторів: 1000 мкФ; 100 мкФ; 470 мкФ Модуль діода Модуль для підключення амперметра/вольтметра Терморезистор (NTC) Реостат Смуговий (U-подібний) магніт Електромагніт; розбірний електромагніт Котушка Вольтметр 0–15 В / 0–1,5 В	
--	---	--

	Гальванометр Джерело струму 12 В 2 А Прямі провідники - 6 шт. Кутові провідники - 4 шт. Кутові провідники з клемою - 2 шт. Т-подібні провідники - 2 шт. Коробка для зберігання 4. Набір вчителя (Фізика, оптика) - 1 шт. Використовується вчителем у кабінеті фізики для демонстрацій і експериментів із геометричної та хвильової оптики. Дозволяє ознайомити учнів із природою світла й пов'язаними оптичними явищами та на практиці підтвердити закони геометричної й хвильової оптики. Комплектація: Магнітна оптична лава зі шкалою Рамка-тримач оптичних елементів - 4 шт. Джерело світла Нахильна опора для оптичного диска та призми Пластина із зображенням (вектор) Екран зі шкалою для спостереження дифракції Екран Тригранне дзеркало з опуклою, вгнутою та плоскою поверхнями Колімуюче дзеркало Пластина з однією щілиною 0,8 мм Пластина з п'ятьма щілинами 0,8 мм Півциліндр, акрил, $d = 25$ мм Півциліндр, оптичне скло, $d = 25$ мм Блок, акрил, $70 \times 40 \times 20$ мм Блок, оптичне скло, $70 \times 40 \times 20$ мм Вгнуте дзеркало, $F = 50$ мм Вгнуте дзеркало, $F = 80$ мм Опукле дзеркало, $F = 50$ мм Опукле дзеркало, $F = 80$ мм Опукла лінза, $F = 75$ мм Опукла лінза, $F = 100$ мм Опукла лінза, $F = 150$ мм Вгнута лінза, $F = 75$ мм Вгнута лінза, $F = 100$ мм Вгнута лінза, $F = 150$ мм	
--	---	--